

Anillas

Senior manual y centrifugador

La torre se introduce a presión en la base. En su versión centrifugador, se puede conseguir el caudal deseando en función de los orificios tapados.



SeniorManual



FICHA TÉCNICA

SISTEMA

Filtración producida físicamente por retención de partículas en los canales originados por la superposición de un conjunto de anillas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Torre de anillas: poliéster con fibra de vidrio.

Juntas: caucho sintético nitrilo 60° Shore.

ELEMENTO FILTRANTE

Contamos con cuatro tipos de anillas disponibles: verde de 20 µm, azul de 50 µm, amarilla de 130 µm, roja de 190 µm (suministrada de serie) y marrón de 250 µm.

LIMPIEZA

Para proceder al lavado superficial de las anillas, basta con invertir el sentido del flujo del agua en el filtro.

Para la realización de lavados a fondo debe quitar la campana del filtro, sacar el cartucho para conseguir separar las anillas y proceder finalmente a la limpieza; aplique sobre ellas con un chorro de agua limpia a presión.

PRESIONES


Presión máxima: 8 kg/cm²

Presión de prueba: 16 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS

Se oferta como un sistema idóneo para pequeños caudales. Por otra parte, el cierre del cartucho de anillas está totalmente garantizado gracias a la concepción del mismo, totalmente axial. El desmontaje del cartucho además, es cómodo y muy sencillo.

FILTROS DE ANILLA SENIOR DE 2" Y 3"

PÉRDIDA DE CARGA


Resultados obtenidos en nuestras instalaciones de prueba con instrumentos de medida homologados, con la utilización de agua limpia como fluido para la evaluación y anillas Lama rojas de 190 µm.

Superficie Filtración (cm ²)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Volumen Embalaje (m ³)	Caudal Límite (m ³ /h)	Descripción	Código
1.240	5,5	6	0,050	22	Filtro Senior 2" · Anillas · Rosca B.S.P.	FDS2
1.085	5,5	6	0,050	22	Filtro Senior 2" · Centrifugador anillas · Rosca B.S.P.	FDC2
1.795	7,5	8	0,07	50	Filtro Senior 3" · Anillas · Vic	FVD3
1.795	7,5	8	0,07	50	Filtro Senior 3" · Anillas · Rosca B.S.P.	FDS3
1.640	7,5	8	0,07	43	Filtro Senior 3" · Centrifugador de anillas · Vic	FVA3
1.640	7,5	8	0,07	43	Filtro Senior 3" · Centrifugador anillas · Rosca B.S.P.	FDC3
Kit de limpieza automática 1" 220V. (Válvula, temporizador, transformador, solenoide y filtro)						KL1C
kit de limpieza automática 1" Pilas (Válvula, programador, solenoide impulso y filtro)						KL1MO

FILTROS DE ANILLA SENIOR DE 2" Y 3"



Senior 2" tipos de rosca



Senior 3" tipos de conexión

